

Konštrukčná zostava dorazu DADP-ES-Q12-12

Číslo dielu: 2536502

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Rozsah nastavenia uhla kyvu	0 stupeň...190 stupeň
Montážna poloha	ľubovoľná
Jemné nastavenie	-8 stupeň
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	60 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dorazov	Poniklovaný berýliumbronz
Materiál páky	Berýliový bronz, poniklovaný
Materiál kotúča	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná