

Konštrukčná zostava dorazu DADP-ES-Q12-25

Číslo dielu: 2536504

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Rozsah nastavenia uhla kyvu	0 stupeň...270 stupeň
Montážna poloha	ľubovoľná
Jemné nastavenie	-6 stupeň
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	180 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dorazov	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál páky	Berýliový bronz, poniklovaný
Materiál kotúča	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná