


Vodiaca jednotka EAGF-V2-KF-100-

Číslo dielu: 2608532

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	100
Zdvih	1 s...550 s
Reverzná vôľa	0 µm
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Max. sila Fy	2300 N
Max. sila Fy statická	3120 N
Max. sila Fz	2300 N
Max. sila Fz statická	3120 N
Max. moment Mx	198 Nm
Max. statický moment Mx	268 Nm
Max. moment My	197 Nm
Max. statický moment My	267 Nm
Max. moment Mz	197 Nm
Max. statický moment Mz	267 Nm
Sila posuvu	40 N
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	6148 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	13263 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	76 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	76 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	47 s
Prídavok ťažiska pohybovanej hmotnosti na zdvih 10 mm	3,6 s
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Popúšťaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál příruby	Oceľ