

# Tesniaci krúžok NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

Číslo dielu: 2652516

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu) Vodná para
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...120 °C
Menovitý ťahovací moment	6.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	0.02 g
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	PEEK