


Vodiaca jednotka EAGF-V2-KF-50-100

Číslo dielu: 2783639

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	50
Zdvih	100 s
Reverzná vôľa	0 µm
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Max. sila Fy	1260 N
Max. sila Fy statická	1600 N
Max. sila Fz	1260 N
Max. sila Fz statická	1600 N
Max. moment Mx	65 Nm
Max. statický moment Mx	83 Nm
Max. moment My	70 Nm
Max. statický moment My	89 Nm
Max. moment Mz	70 Nm
Max. statický moment Mz	89 Nm
Sila posuvu	15 N
Pohybovaná hmotnosť	2505 g
Hmotnosť výrobku	4549 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	46 s
Prídavok ťažiska pohybovanej hmotnosti na zdvih 10 mm	4.3 s
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Popúšťaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál príruby	Oceľ