


Teleso spojky EAMK-A-D50-64C

Číslo dielu: 2836865

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	510 g
Kód rozhrania akčného člena	D50
Kód rozhrania pre teleso spojky	64C
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS