


Nástrčné T-spojenie NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Číslo dielu: 2839867

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 61076-2-101
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Hmotnosť výrobku	25 g
Elektrický prípoj 1	Priama zásuvka, M12x1, 5-pin, kódovanie A
Elektrický prípoj 2	Priama zásuvka, M12, 5-pin, kódovanie A
Elektrický prípoj 3	Zástrčka, priama, M12, 5-pin, kódovanie A
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	1.5 kV
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	TPE-U(PUR)
Farba telesa	čierna
Materiál prevlečnej matice	Zinkový tlakový odliatok poniklované
Materiál tesnení	FPM
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi pozlátený