


Brzdový odpor CACR-LE2-50-W500

Číslo dielu: 2882342

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	500
Montážna poloha	voľná konvekcia zvislo
Impulzná energia brzdového odporu pri 380 V	2000 Ws
Impulzná energia brzdového odporu pri 780 V	1800 Ws
Výkon pri 35% ED a 20°C	500 W
Menovitý výkon brzdového odporu	200 W
Menovitý výkon brzdového odporu pri 380 V	150 W
Menovitý výkon brzdového odporu pri 780 V	120 W
Hodnota odporu	50 Ω
Povolenie	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	550 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s príslušenstvom voliteľne:
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS