


Kyvná príruha CRSNCS-63

Číslo dielu: 2895923

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	63
Založené na norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varianty	Silná ochrana pred koróziou
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotností medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
	4 kN
Hmotnosť výrobku	576 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál kĺbového ložiska	PTFE Ušľachtilá oceľ
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ