


# Axiálna montážna sada EAMM-A-D60-80G-S1

Číslo dielu: 2946762

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota                 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Menovitá dĺžka                 | 88.4 s                  |
| Montážna poloha                | ľubovoľná               |
| Max. počet otáčok              | 6000 1/min              |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364 zóna III      |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %                |
| Druh krytia                    | IP65                    |
| Teplota okolia                 | -10 °C...60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 34.8 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenesiteľný krútiaci moment   | 17 Nm                   |
| Hmotnosť výrobku               | 1350 g                  |
| Kód rozhrania akčného člena    | D60                     |
| Kód rozhrania vstupu motora    | 80G                     |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS          |