

Multipól-Sada EADH-E17-MP1

Číslo dielu: 2972137

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	10 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	70 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	FPM
Materiál držiaka	Ušľachtilá oceľ