

Prípojovacia doska VABS-S7-BE-B-G14-VDE1

Číslo dielu: 2999476

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Prietok Kv, natlakovanie	2.2 m ³ /h
Prietok Kv odvodušňovanie	8.6 m ³ /h
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [:-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Hmotnosť výrobku	250 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Ematalizovaný hliník
Materiál tesnení	NBR