

Prípojovacia doska NASE-1/4-NPT-1-ISO

Číslo dielu: 30426



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Dĺžka	6 mm
Prevádzkový tlak	0 bar...16 bar
Povolenie	UL - Recognized (OL)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia, prípojovacia doska	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia ventilu	možnosť naskrutkovania
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	1/8 NPTF
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	1/8 NPTF
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPTF
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPTF
Pneumatický prípoj 3	1/4 NPTF
Pneumatický prípoj 4	1/4 NPTF
Pneumatický prípoj 5	1/4 NPTF