


Konštrukčná zostava dorazu EADP-ES-R3-12

Číslo dielu: 3044562

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Rozsah nastavenia uhla kyvu	0 stupeň...325 stupeň
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0.35 kg.cm ²
Hmotnosť výrobku	96 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dorazov	Poniklovaný berýliumbronz
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál držiaka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný