

# Kyvná príruka SZB-40

Číslo dielu: 30799

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Veľkosť                            | 40                                         |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B2-L                             |
| Teplota okolia                     | -40 °C...90 °C                             |
| Hmotnosť výrobku                   | 288 g                                      |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                             |
| Materiál upevnenia                 | Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ          |
| Materiál čapu                      | Oceľ, pozinkovaná                          |
| Materiál ložiska                   | Plast                                      |
| Materiál skrutiek                  | Oceľ, pozinkovaná                          |
| Materiál poistky                   | Pružinová oceľ, pozinkovaná                |