


Zásuvka s káblom

KMV-1-230AC-5

Číslo dielu: 30942

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	320 g
Elektrický prípoj	Zásuvka Tvar B
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Prípojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Dĺžka kábla	5 m
Priemer kábla	6 s
Štruktúra kábla	3 x 0,75 mm ²
Druh krytia	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Materiál telesa	PC
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz