

Zásuvka s káblom KME-1-24-2.5-LED

Číslo dielu: 30943

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikácia stavu signálu	Žltá LED dióda
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	135 g
Elektrický prípoj 1	Uhlová zásuvka, štvorcový tvar, 3-pin, tvar C
Elektrický prípoj 2	otvorený koniec, 2-žilový
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Pripojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	2.5 m
Vlastnosť vedenia	pre statické aplikácie
Min. polomer ohybu kábla	52 s
Priemer kábla	5.2 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla	0,1 mm
Štruktúra kábla	2 x 0,75 mm ²
Druh krytia	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Materiál tesnení	NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi, postriebená