


Zaslepovacia zátka B-M3-S9

Číslo dielu: 30979

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Veľkosť balenia | 10 |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Menovitý ťahovací moment | 0.48 Nm |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 55 % |
| Hmotnosť výrobku | 1 g |
| Spôsob upevnenia | Vonkajší šesťhran SW4,5 Drážka 0,8 mm |
| Pneumatický prípoj 1 | Vonkajší závit M3 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál zaslepovacej zátky | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál o-krúžka | Ušľachtilá oceľ NBR |