

Nástrčný rozdeľovač FCN-3-PK-3/2

Číslo dielu: 31314

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	1.3 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok