

Zoskrutkovanie ochrannej hadice MKGV-23-M32-B

Číslo dielu: 3152612

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	100
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Teplota okolia	-40 °C...100 °C
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál závitovej spojky	PA