

výkyvný čap ZNG-125


číslo dielca: 31760

Výbehový typ

pre stredové výkyvné upevnenie valcov DNG, DNGU.

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Velkosť | 125 |
| podľa normy | ISO 15552 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -40 ... 150 °C |
| Hmotnosť výrobku | 3.484 g |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia, upevnenie | odlievanie ušľachtilej ocele |
| Materiálová informácia pre skrutku | Oceľ pozinkované |