


# Riadiaci posúvač VHER-H-B43E-B-N12

Číslo dielu: 3192088

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 4/3 odvetraný                                                                                                                        |
| Spôsob ovládania                                           | manuálne                                                                                                                             |
| Konštrukčná šírka                                          | 80 s                                                                                                                                 |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 3800 l/min                                                                                                                           |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | NPT1/2-14                                                                                                                            |
| Prevádzkový tlak                                           | 0 bar...10 bar                                                                                                                       |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                             | prevádzka s vákuom iba na prípoji 3<br>In the case of dual-pressure operation, the pressure at port 1 must be higher than at port 3. |
| Konštrukcia                                                | Otočný posúvač                                                                                                                       |
| Menovitá šírka                                             | 12 s                                                                                                                                 |
| Funkcia odvetrávania                                       | je možné škrtenie                                                                                                                    |
| Pokyny na použitie                                         | ovládanie iba rukou                                                                                                                  |
| Princíp tesnenia                                           | tvrdý                                                                                                                                |
| Spôsob riadenia                                            | priamo                                                                                                                               |
| Smer prietoku                                              | nereverzibilné                                                                                                                       |
| Bez pretínania                                             | áno                                                                                                                                  |
| Indikátor spínacej polohy                                  | s príslušenstvom                                                                                                                     |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                        |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                                                                            |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                                                                           |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                    |
| Teplota média                                              | -20 °C...80 °C                                                                                                                       |
| Teplota okolia                                             | -20 °C...80 °C                                                                                                                       |
| Ovládací moment                                            | 5 Nm                                                                                                                                 |
| Hmotnosť výrobku                                           | 860 g                                                                                                                                |
| Spôsob upevnenia                                           | Montáž do čelného panela<br>s priechodným otvorom<br>voliteľne:                                                                      |
| Pneumatický prípoj 1                                       | NPT1/2-14                                                                                                                            |
| Pneumatický prípoj 2                                       | NPT1/2-14                                                                                                                            |
| Pneumatický prípoj 3                                       | NPT1/2-14                                                                                                                            |

| Charakteristický znak | Hodnota                    |
|-----------------------|----------------------------|
| Pneumatický prípoj 4  | NPT1/2-14                  |
| Pokyny k materiálu    | V zhode s RoHS             |
| Materiál tesnení      | NBR                        |
| Materiál telesa       | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál páky         | Hliníkový tlakový odliatok |