

Lineárna jednotka

SLM-12- -KF-A

Číslo dielu: 32781

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 s...500 s
Priemer piestu	12 mm
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné Tlmiče nárazov, tvrdá charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače pre indukčné snímače
Varianty	Základné vyhotovenie
Prevádzkový tlak	0.7 MPa 7 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	68 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	68 N
Pohybovaná hmotnosť	620 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	10 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1110 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	10 g
Pneumatický prípoj	M5
Materiál veka	Hliník
Materiál tesnení	PA TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník