

# Spojkový diel KSG-M12X1,25

Číslo dielu: 32964

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                    | M12x1,25                                                                                                                                |
| Montážna poloha                            | ľubovoľná                                                                                                                               |
| Závitový prípoj                            | Vnútorňý závit M12x1,25                                                                                                                 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                                                                               |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                          |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmami, káblov, elektrických konektorov a cievok |
| Teplota okolia                             | -40 °C...150 °C                                                                                                                         |
| Hmotnosť výrobku                           | 447 g                                                                                                                                   |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS                                                                                                                          |
| Materiál upevnenia                         | Oceľ<br>pozinkované                                                                                                                     |
| Materiál závitovej časti                   | Oceľ<br>pozinkované                                                                                                                     |