


Unášač
FKG-20-B
Číslo dielu: 33339

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Radiálna odchýlka +/-	1 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...120 °C
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	350 N
Hmotnosť výrobku	302 g
Materiál unášača	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná Oceľ, pozinkovaná
Materiál vidlicovej hlavice	Oceľ pozinkované
Materiál klzného diela	Mosadz