


# PE-menič PE-1/8

Číslo dielu: 3344

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Zodpovedá norme                            | EN 60947-5-1                                        |
| Povolenie                                  | CCC                                                 |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)      | smernica EÚ k nízkemu napätiu                       |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)    | podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá |
| Merané hodnoty                             | Relatívny tlak                                      |
| Metóda merania                             | Pneumaticko-elektrický prevodník tlaku              |
| Prevádzkový tlak                           | 0.08 MPa...1 MPa<br>0.8 bar...10 bar                |
| Prevádzkové médium                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu    | Možnosť prevádzky s mazaním                         |
| Teplota okolia                             | -10 °C...60 °C                                      |
| Spínací výstup                             | kontaktný                                           |
| Spínacia funkcia                           | Prahová hodnota s pevnou hysterezou                 |
| Funkcia spínacieho prvku                   | Prepínač                                            |
| Spínací bod max.                           | 0.8 bar                                             |
| Min. bod vypnutia                          | 0.2 bar                                             |
| Max. napätie spínacieho výstupu AC         | 250 V                                               |
| Max. napätie spínacích výstupov DC         | 250 V                                               |
| Kategória použitia, indukčná záťaž         | AC-14<br>DC-13                                      |
| Kategória použitia pre ohmické zaťaženie   | AC-12<br>DC-12                                      |
| Elektrický prípoj                          | 4- žilový<br>Kábel                                  |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | Kábel                                               |
| Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika | otvorený koniec                                     |
| Dĺžka kábla                                | 1 m                                                 |
| Materiál plášťa kábla                      | PVC                                                 |
| Spôsob upevnenia                           | s priechodným otvorom                               |
| Montážna poloha                            | ľubovoľná                                           |
| Pneumatický prípoj                         | G1/8                                                |

| Charakteristický znak | Hodnota                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Hmotnosť výrobku      | 225 g                                       |
| Materiál telesa       | Eloxovaný hliník<br>Zinkový tlakový odlatok |
| Materiál membrány     | Chloroprénový kaučuk                        |
| Možnosti nastavenia   | pevne nastavená                             |
| Druh krytia           | IP65                                        |
| Izolačné napätie      | 2 kV                                        |
| Zhoda s LABS          | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Stupeň znečistenia    | 3                                           |