

výkyvná príruha SSNG-63

číslo dielca: 34294


Výbehový typ

so sférickým ložiskom,

pre valec DNG, DNGU, hodiaci sa ložiskové puzdro LBG.

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
Vyhovuje predpisu	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	565 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia, upevnenie	Tvárna liatina
Materiálová informácia: kĺbové ložisko	Oceľ PTFE
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované