

Elektromagnetická cievka

MSFG-12-OD

Číslo dielu: 34410

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Min. doba príťahu	10 ms
Doba zopnutia	100%
Parametre cievky	12 V DC: 4,1 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...40 °C
Max. uťahovací moment zásuvky	0.4 Nm
Hmotnosť výrobku	55 g
Elektrický prípoj	3-pin Nožové kontakty s pripojovacím obrazcom podľa štandardu Festo pre MSSD-F
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Meď Oceľ
Materiál vinutia	Meď