


Pneumatický ventil VLX-2-3/8-MS

Číslo dielu: 34433

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	Membránový ventil
Spôsob ovládania	pneumatický
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	G3/8
Menovitá šírka	13 s
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Smer prietoku	nereverzibilné
Tlak média	1 bar...10 bar
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Spôsob návratu do základnej polohy	pneumatická pružina
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 200 µm
Teplota média	-10 °C...80 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	3800 l/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Materiál telesa	Mosadz
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Číslo materiálu skrutky	1.4301
Hmotnosť výrobku	470 g