

Vodiaca jednotka FENG-63- -GF

Číslo dielu: 34484

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	63
Zdvih	10 s...500 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Sila posuvu	50 N
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	48 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	5540 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	48 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	69 s
Prídavok ťažiska pohybovanej hmotnosti na zdvih 10 mm	4.6 s
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná