

Vodiaca jednotka FENG-40-160-KF

Číslo dielu: 34501

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Zdvih	160 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Max. sila Fy	1000 N
Max. sila Fy statická	1260 N
Max. sila Fz	1000 N
Max. sila Fz statická	1260 N
Max. moment Mx	44 Nm
Max. statický moment Mx	55 Nm
Max. moment My	52 Nm
Max. statický moment My	65 Nm
Max. moment Mz	52 Nm
Max. statický moment Mz	65 Nm
Sila posuvu	15 N
Hmotnosť výrobku	2882 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Popúšťaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná