

Vodiaca jednotka FENG-63-500-KF

Číslo dielu: 34520

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	63
Zdvih	500 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Max. sila Fy	1260 N
Max. sila Fy statická	1600 N
Max. sila Fz	1260 N
Max. sila Fz statická	1600 N
Max. moment Mx	75 Nm
Max. statický moment Mx	95 Nm
Max. moment My	90 Nm
Max. statický moment My	115 Nm
Max. moment Mz	90 Nm
Max. statický moment Mz	115 Nm
Sila posuvu	15 N
Hmotnosť výrobku	7860 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Popúšťaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná