


Kyvná príruha SNGB-160

Číslo dielu: 34547

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	160
Založené na norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku	3445 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odlatok
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná