


Ventil časového oneskorenia

VZOA-3-1/4

Číslo dielu: 3464

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	600 l/min
Nastaviteľný čas oneskorenia	0 s...30 s
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj	G1/8 G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS