



Riadiaci posúvač VHER-P-H-B43C-G18

Číslo dielu: 3488208

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	4/3 zatvorený
Spôsob ovládania	manuálne
Konštrukčná šírka	51 s
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	600 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	G1/8
Prevádzkový tlak	0 bar...10 bar
Poznámka k prevádzkovému tlaku	prevádzka s vákuom iba na prípoji 3 Pri dvojtlakovej prevádzke musí byť tlak na prípoji 1 vyšší ako na prípoji 3.
Konštrukcia	Otočný posúvač
Menovitá šírka	6 s
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Pokyny na použitie	ovládanie iba rukou
Ochrana proti manipulácii	uzamykateľné s príslušenstvom
Princíp tesnenia	tvrdý
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Bez pretínania	áno
Indikátor spínacej polohy	s príslušenstvom
Ochrana proti výbuchu	Zóna 2 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...80 °C
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Ovládací moment	0.9 Nm
Hmotnosť výrobku	165 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do čelného panela s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/8

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Pneumatický prípoj 4	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	PA
Materiál páky	PA