

## Konektor spojky

### KS3-1/8-A

Číslo dielu: 3492

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                                             | 4.95 s                                                              |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty                   | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 225 l/min...648 l/min                                               |
| Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778        | 243.9 l/min...702.4 l/min                                           |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Možnosť prevádzky s mazaním                                         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                           |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                      |
| Menovitý ťahovací moment                                   | 5 Nm                                                                |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment            | ± 15 %                                                              |
| Hmotnosť výrobku                                           | 13 g                                                                |
| Pneumatický prípoj 1                                       | Vonkajší závit G1/8                                                 |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                      |
| Materiál tesnenia závitu                                   | PA66-GF30 / TPE-U                                                   |
| Informácie o materiáli                                     | Mosadz, poniklovaná                                                 |