



Riadiaci posúvač VHER-H-B43U-G14

Číslo dielu: 3515108

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	4/3 pod tlakom
Spôsob ovládania	manuálne
Konštrukčná šírka	66 s
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1150 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	G1/4
Prevádzkový tlak	0 bar...10 bar
Poznámka k prevádzkovému tlaku	prevádzka s vákuom iba na prípoji 3 In the case of dual-pressure operation, the pressure at port 1 must be higher than at port 3.
Konštrukcia	Otočný posúvač
Menovitá šírka	8 s
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Pokyny na použitie	ovládanie iba rukou
Princíp tesnenia	tvrdý
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Bez pretínania	áno
Indikátor spínacej polohy	s príslušenstvom
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...80 °C
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Ovládací moment	2 Nm
Hmotnosť výrobku	560 g
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela s priechodným otvorom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/4

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj 4	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál páky	Hliníkový tlakový odliatok