


Vodiaca jednotka FEN-8/10- -GF

Číslo dielu: 35196

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	8/10
Zdvih	1 s...100 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Sila posuvu	15 N
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	8 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	332 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	8 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	30 s
Prídavok ťažiska pohybovanej hmotnosti na zdvih 10 mm	4.9 s
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	vysokelegovaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná