


Vodiaca jednotka FEN-8/10- -KF

Číslo dielu: 35197

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	8/10
Zdvih	1 s...100 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Max. sila Fy	450 N
Max. sila Fy statická	680 N
Max. sila Fz	450 N
Max. sila Fz statická	680 N
Max. moment Mx	11 Nm
Max. statický moment Mx	16 Nm
Max. moment My	5 Nm
Max. statický moment My	7 Nm
Max. moment Mz	5 Nm
Max. statický moment Mz	7 Nm
Síla posuvu	15 N
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	8 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	300 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	8 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	30 s
Prídavok ťažiska pohybovanej hmotnosti na zdvih 10 mm	4.9 s
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Popúšťaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná