

Ochrana odfuku VABD-D3-SN-N12

Číslo dielu: 3535104

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-50 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania s vonkajším závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	EPDM
Materiál odvzdušňovacej skrutky	PA