



# Ventil so šikmým sedlom VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C

Číslo dielu: 3539179

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia                        | Sedlový ventil s piestovým pohonom                                                                                                                                       |
| Spôsob ovládania                   | pneumatický                                                                                                                                                              |
| Princíp tesnenia                   | mäkký                                                                                                                                                                    |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                                                                                                                                                |
| Spôsob upevnenia                   | Montáž do vedenia                                                                                                                                                        |
| Prípojenie vedenia                 | Závitový nátrubok G3/4 podľa DIN ISO 228                                                                                                                                 |
| Menovitá šírka                     | 16 s                                                                                                                                                                     |
| Funkcia ventilu                    | 2/2 zatvorený monostabilný                                                                                                                                               |
| Smer prietoku                      | nereverzibilné<br>Pod sedlo ventilu, pre plynné a kvapalné médiá                                                                                                         |
| Tlak média                         | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                                                                                                                        |
| Menovitý tlak armatúry PN          | 16                                                                                                                                                                       |
| Funkcia odvetrávania               | bez možnosti škrtenia                                                                                                                                                    |
| Spôsob návratu do základnej polohy | mechanická pružina                                                                                                                                                       |
| Spôsob riadenia                    | externe riadený                                                                                                                                                          |
| Pneumatický prípoj                 | Vnútorňý závit G1/8                                                                                                                                                      |
| Prevádzkový tlak                   | 0.6 MPa...1 MPa<br>6 bar...10 bar<br>87 psi...145 psi                                                                                                                    |
| Médium                             | Para<br>Hydraulický olej na báze minerálneho oleja<br>Inertné plyny<br>Minerálny olej<br>Voda<br>filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 200 µm<br>neutrálne tekutiny |
| Prevádzkové médium                 | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                            |
| Max. viskozita                     | 600 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                   |
| Teplota média                      | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                           |
| Teplota okolia                     | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                           |
| Prietok Kv                         | 5.2 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                    |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                                                                                                                                           |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                        |

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Materiál telesa armatúry           | Červená mosadz                             |
| Číslo materiálu telesa armatúry    | CC499K                                     |
| Materiál tesnenia vretena          | FPM                                        |
| Materiál sedlového tesnenia        | FPM                                        |
| Hmotnosť výrobku                   | 1300 g                                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál telesa pohonu             | Mosadz                                     |