

Vákuová prísavka VASB-75-1/4-NBR

Číslo dielu: 35415

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4 s
Priemer prísavky	75 s
Účinný priemer sania	60 s
Poloha prípojov	hore
Tvar prísavky	kruhovú, vlnovec, 1,5-násobný
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Odtrhávacia sila pri 70 % vákuu	197 N
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	197 N
Upevňovací závit	G1/4
Upevnenie prísavky	G 1/4
Prípoj vákua	G1/4
Farba	čierna
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Zinkový tlakový odlíatok
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR