


Vákuová prísavka
VASB-100-1/4-NBR
Číslo dielu: 35416

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4 s
Priemer prísavky	100 s
Účinný priemer sania	85 s
Poloha prípojov	hore
Tvar prísavky	kruhovú, vlnovec, 1,5-násobný
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Odtrhávacia sila pri 70 % vákuu	397 N
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	397 N
Upevňovací závit	G1/4
Upevnenie prísavky	G 1/4
Prípoj vákua	G1/4
Farba	čierna
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Zinkový tlakový odliatok
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR