


Medzidoska tlakového regulátora LR-ZP-B-D-3

Číslo dielu: 35426

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	ISO 5599-1
Integrovaná funkcia	Regulátor tlaku
Konštrukcia	Piest
Rozsah regulácie tlaku	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Vstupný tlak 1	14 bar 1.4 MPa 203 psi
Povolenie	UL - Recognized (OL)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Hmotnosť výrobku	1220 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok Oceľ