

Elektromagnetická cievka VACC-S18-70-K5-1-U2D

Číslo dielu: 3546816

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	24 V DC: 7,0 W
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	Trieda I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ochrana proti výbuchu	Trieda I, Div. 2 (CA) Trieda, Div. 2 (US)
Ex-teplota okolia	T4A, 120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Hmotnosť výrobku	1700 g
Elektrický prípoj	Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla NPT1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Hliníková tvárna zliatina Sivá liatina