



Zapínací ventil HE-1/4-DB-MINI

Číslo dielu: 3563687

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčný rad	DB
Veľkosť	Mini
Rozmer rastra	44 s
Konštrukcia	Zapínací ventil
Spôsob ovládania	manuálne
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Ochrana proti manipulácii	Strmeňový zámok (voliteľné)
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Spôsob riadenia	priamo
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prekrytie	negatívne prekrytie
Hodnota C	6.3 l/sbar
Hodnota b	0.8
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	2300 l/min
Normálny menovitý prietok 2-3	700 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s priechodným otvorom
Hmotnosť výrobku	66 g
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4

Charakteristický znak	Hodnota
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Materiál piestového posúvača	POM
Materiál tesnení	FPM
Materiál telesa	Zosilený PA