

Zaslepovacia zátka B-3/8

Číslo dielu: 3570

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Zodpovedá norme	DIN 908
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Menovitý ťahovací moment	12.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	23 g
Spôsob upevnenia	Vnútorňý šesťhran SW8
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál zaslepovacej zátky	Pozinkovaná oceľ
Materiál o-krúžka	PA TPE-U(PUR)