

Zaslepovacia zátka B-1/2

Číslo dielu: 3571

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Zodpovedá norme	DIN 908
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Menovitý ťahovací moment	14 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	43 g
Spôsob upevnenia	Vnútorňý šesťhran SW10
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál zaslepovacej zátky	Pozinkovaná oceľ
Materiál o-krúžka	PA TPE-U(PUR)