

Prípojka s nástržnou vsuvkou tvaru L LCNH-1/8-PK-6

Číslo dielu: 35987

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4.9 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/8
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliník Zinkový tlakový odliatok