


Hadicové hrdlo N-3/8-P-6

Číslo dielu: 3608

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4.5 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	1
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. ťahovací moment	15 Nm
Hmotnosť výrobku	9 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vnútorným priemerom 6 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Eloxovaný hliník